




BF225N

Aardlekelement 2-polig 25 A 300 mA klasse A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale aardlekstroom I _{dn}	300 mA
Nominale stroom	25 A

Uitvoering

Aantal polen	2
Positie N-aansluiting	Rechts

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----