



BF240

Bloco dif. 2P 40A 300mA tipo A HI 2M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	40 A
Corrente de funcionamento residual nominal I _{dn}	300 mA

Arquitetura

Número de polos	2
-----------------	---

Índice de proteção

Tipo de corrente residual	A HI
---------------------------	------

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	2,80 - 2,80 Nm
---------------------------	----------------

Potência

Potência total dissipada em IN	1,8 W
--------------------------------	-------

Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	2000
-------------------------------------	------

Tensão

Tensão nominal de isolamento U _i	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U _{imp}	4000 V

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

