



BF363

Bloco dif. 3P 63A 300mA tipo A HI 3M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
Corrente de funcionamento residual nominal Idn	300 mA

Arquitetura

Número de polos	3
-----------------	---

índice de proteção

Tipo de corrente residual	A HI
---------------------------	------

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	2,80 - 2,80 Nm
---------------------------	----------------

Potência

Potência total dissipada em IN	9,7 W
--------------------------------	-------

Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	2000
-------------------------------------	------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
---------------------------------	-------

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
---	--------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

