



BF463N

#### FI-Block 4P 63A 300mA A Typ

##### Technische Eigenschaften

###### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
Isolationsspannung Ui	500 V
Stossspannungsfestigkeit	4000 V

###### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

###### Elektrischer Strom

Bemessungsfehlerstrom Idn	300 mA
Nennstrom	63 A

###### Architektur

Polanzahl	4
Position Neutralleiter	Rechts

###### Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

###### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen

###### Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	35 mm
Tiefe	92 mm

###### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----