



BP463N

**FI-Block 4P 63A 300mA AS Typ**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	230 - 400 V
Isolationsspannung $U_i$	500 V
Stossspannungsfestigkeit	4000 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Elektrischer Strom**

Bemessungsfehlerstrom $I_{dn}$	300 mA
Nennstrom	63 A

**Architektur**

Polanzahl	4
Position Neutralleiter	Rechts

**Kapazität**

Anzahl Module	3
---------------	---

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	2.90 - 2.90 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2.90 - 2.90 Nm

**Anschlussmöglichkeiten**

Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
--	-----------------------

**Abmessungen**

Höhe	70 mm
Breite	35 mm
Tiefe	92 mm

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----