



WHT44205A

**kallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Montage | Encastré<br>En saillie |
|---------|------------------------|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

**Courant électrique**

|  |       |
|--|-------|
| Consommation de courant bus (transfert de données) | 30 mA |
|--|-------|

**Raccordement**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de connexion / prise | Borne de raccordement au Bus |
|---------------------------|------------------------------|

**Fonctions**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec thermostat d'ambiance | Oui |
|----------------------------|-----|

**Tension**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tension de service | 21 - 32 V |
|--------------------|-----------|

**Puissance**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Courant absorbé | 30 mA |
|-----------------|-------|

**Dimensions**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Profondeur de montage                | 11.1 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 16 mm   |
| Hauteur                              | 59.6 mm |
| Largeur                              | 59.6 mm |
| Profondeur                           | 271 mm  |

**Equipement**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nombre de points d'exploitation | 4 |
|---------------------------------|---|

**Commandes et indicateurs**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Non |
|--------------------|-----|

**Matière**

|          |           |
|----------|-----------|
| Couleur  | Noir      |
| Code RAL | 9005      |
| Matière  | Duroplast |
| Finition | Mat       |

**Ecran**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Avec écran d'affichage | Non |
|------------------------|-----|

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Textes**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Mode de montage        | Pour montage encastré<br>Pour montage en saillie   |
| Mode de fonctionnement | Mode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants/stores vénitiens ou volets d'aération<br>Fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation |

**Éléments fournis**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Raccordement bus incl. | Oui |
|------------------------|-----|