



WHT44400A

**kallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer	30 mA
---------------------------------	-------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Busanschlussklemme
-----------------------	--------------------

**Funktionen**

Mit Raumthermostat	Ja
--------------------	----

**Spannung**

Betriebsspannung	21 - 32 V
------------------	-----------

**Leistung**

Stromaufnahme	30 mA
---------------	-------

**Abmessungen**

Einbautiefe	11.1 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	16 mm
Höhe	59.6 mm
Breite	59.6 mm
Tiefe	27.1 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Betätigungspunkte	4
------------------------------	---

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige	Nein
-----------------	------

**Werkstoff**

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Matt

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Bildschirm**

Mit Display	Nein
-------------	------

**Texte**

Montageart	Für Unterputzmontage Für Aufputzmontage
Betriebsart	Betriebsart für Jalousie, Rolllade/Markise oder Lüftungsklappe einstellbar Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich

**Lieferumfang**

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----