



WHT44204AL

kallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	30 mA
--	-------

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de raccordement au Bus
---------------------------	------------------------------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

Tension

Tension de service	21 - 32 V
--------------------	-----------

Puissance

Courant absorbé	30 mA
-----------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	11.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	16 mm
Hauteur	59.6 mm
Largeur	59.6 mm
Profondeur	271 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	4
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Non
--------------------	-----

Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Matière	Thermoplastique
Finition	Mat

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Mode de montage	Pour montage encastré Pour montage en saillie
Mode de fonctionnement	Mode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants/stores vénitiens ou volets d'aération Fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation

Éléments fournis

Raccordement bus incl.	Oui
------------------------	-----