



WHT44204Q

kallysto Aufputz komplett: 2-fach KNX Taster Secure mit Busankoppler, Anthrazit

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 30 mA

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

Funktionen

Mit Raumthermostat Ja

Spannung

Betriebsspannung 21 - 32 V

Leistung

Stromaufnahme 30 mA

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 4

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Nein

Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7024

Werkstoff Duroplast

Glanzgrad Matt

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Bildschirm

Mit Display Nein

Texte

Montageart Für Aufputzmontage

Betriebsart Betriebsart für Jalousie, Rolllade/Markise oder Lüftungsklappe
einstellbar
Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich