



WHTT44204C

**kallysto trend Unterputz komplett: 2-fach KNX Taster Secure mit Knöpfe, Anthraz.**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer 30 mA

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

**Funktionen**

Mit Raumthermostat Ja

**Spannung**

Betriebsspannung 21 - 32 V

**Leistung**

Stromaufnahme 30 mA

**Abmessungen**

Einbautiefe 11.1 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 16 mm

Höhe 94 mm

Breite 94 mm

Tiefe 27.1 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Betätigungspunkte 4

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige Nein

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7024

Werkstoff Duroplast

Glanzgrad Matt

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Bildschirm**

Mit Display Nein

**Texte**

Montageart Für Unterputzmontage

Betriebsart Betriebsart für Jalousie, Rolllade/Markise oder Lüftungsklappe  
einstellbar  
Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich