



WHT44803A

kallysto mit Front und Knöpfe: 8-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Grau

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz Aufputz |
|-------------|----------------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Elektrischer Strom

| | |
|---------------------------------|-------|
| Stromaufnahme Bus Datentransfer | 30 mA |
|---------------------------------|-------|

Anschluss

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Busanschlussklemme |
|-----------------------|--------------------|

Funktionen

| | |
|--------------------|----|
| Mit Raumthermostat | Ja |
|--------------------|----|

Spannung

| | |
|------------------|-----------|
| Betriebsspannung | 21 - 32 V |
|------------------|-----------|

Leistung

| | |
|---------------|-------|
| Stromaufnahme | 30 mA |
|---------------|-------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Einbautiefe | 11.1 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 16 mm |
| Höhe | 59.6 mm |
| Breite | 59.6 mm |
| Tiefe | 27.1 mm |

Ausstattung

| | |
|------------------------------|---|
| Anzahl der Betätigungspunkte | 8 |
|------------------------------|---|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-----------------|------|
| Mit LED Anzeige | Nein |
|-----------------|------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Duroplast |
| Glanzgrad | Matt |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Bildschirm

| | |
|-------------|------|
| Mit Display | Nein |
|-------------|------|

Texte

| | |
|-------------|---|
| Montageart | Für Unterputzmontage Für Aufputzmontage |
| Betriebsart | Betriebsart für Jalousie, Rolllade/Markise oder Lüftungsklappe einstellbar Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich |