



WHT44803B

kallysto mit Front + Knöpfe: 8-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Grau

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 30 mA

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

Funktionen

Mit Raumthermostat Ja

Spannung

Betriebsspannung 21 - 32 V

Leistung

Stromaufnahme 30 mA

Abmessungen

Einbautiefe 11.1 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 16 mm

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 27.1 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 8

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Nein

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Werkstoff Duroplast

Glanzgrad Matt

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Bildschirm

Mit Display Nein

Texte

Montageart Für Aufputzmontage
Für Unterputzmontage

Betriebsart Betriebsart für Jalousie, Rolllade/Markise oder Lüftungsklappe
einstellbar
Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich