



WHT44803B

**kallysto insert + face + boutons: 8x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Courant électrique**

Consommation de courant bus (transfert de données) 30 mA

**Raccordement**

Type de connexion / prise Borne de raccordement au Bus

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance Oui

**Tension**

Tension de service 21 - 32 V

**Puissance**

Courant absorbé 30 mA

**Dimensions**

Profondeur de montage 11.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 16 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 27.1 mm

**Équipement**

Nombre de points d'exploitation 8

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Non

**Matière**

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Matière Duroplast

Finition Mat

**Ecran**

Avec écran d'affichage Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Mode de montage Pour montage en saillie  
Pour montage encastré

Mode de fonctionnement Mode de fonctionnement réglable pour stores,  
volets roulants/stores vénitiens ou volets d'aération  
Fonctionnement mixte possible au choix à partir des  
fonctions d'entraînement et de commutation

**Éléments fournis**

Raccordement bus incl. Oui