



WHTL44205CL

kallysto line Unterputz komplett: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 30 mA

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

Funktionen

Mit Raumthermostat Ja

Spannung

Betriebsspannung 21 - 32 V

Leistung

Stromaufnahme 30 mA

Abmessungen

Einbautiefe 11.1 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 16 mm

Höhe 92 mm

Breite 92 mm

Tiefe 27.1 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 4

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Nein

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Werkstoff Duroplast

Glanzgrad Matt

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Bildschirm

Mit Display Nein

Texte

Montageart Für Unterputzmontage

Betriebsart Betriebsart für Jalousie, Rolllade/Markise oder Lüftungsklappe
einstellbar
Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja