



WHTT44200C

kallysto trend à encastré complet: 2x poussoir KNX Secure avec boutons, Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données) 30 mA

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de raccordement au Bus

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Tension

Tension de service 21 - 32 V

Puissance

Courant absorbé 30 mA

Dimensions

Profondeur de montage 11.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 16 mm

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 27.1 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation 4

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Non

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Matière Duroplast

Finition Mat

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Mode de montage Pour montage encastré

Mode de fonctionnement Mode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants/stores vénitiens ou volets d'aération
Fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation

Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui