



WHT44405AL

kallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Noir

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Courant électrique**

Consommation de courant bus (transfert de données)	30 mA
--	-------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Borne de raccordement au Bus
---------------------------	------------------------------

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

**Tension**

Tension de service	21 - 32 V
--------------------	-----------

**Puissance**

Courant absorbé	30 mA
-----------------	-------

**Dimensions**

Profondeur de montage	11.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	16 mm
Hauteur	59.6 mm
Largeur	59.6 mm
Profondeur	271 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation	4
---------------------------------	---

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Non
--------------------	-----

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matière	Thermoplastique
Finition	Mat

**Ecran**

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Mode de montage	Pour montage encastré Pour montage en saillie
Mode de fonctionnement	Mode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants/stores vénitiens ou volets d'aération Fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation

**Éléments fournis**

Raccordement bus incl.	Oui
------------------------	-----