



WHT44605Z

Face des boutons pour: 6x poussoir KNX Secure Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
---------------------------	-----------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	6
Avec voyant	Non

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	5 mm

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Raccordement

Type de connexion / prise	Sans
---------------------------	------

Réglages

Modes de configuration supportés	easy ETS
----------------------------------	-------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
--------------------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Inscription	Sans inscription
Mode de montage	Montage frontal
Marquage	Sans marquage
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Bouton poussoir	Oui

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de commande
--	---------------------

Convient pour

Hager périphériques multimédia BRx / kallysto encastré / kallysto montage en saillie
--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui