



WHT44800A

kallysto mit Front und Knöpfe: 8-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	30 mA
---------------------------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Busanschlussklemme
-----------------------	--------------------

Funktionen

Mit Raumthermostat	Ja
--------------------	----

Spannung

Betriebsspannung	21 - 32 V
------------------	-----------

Leistung

Stromaufnahme	30 mA
---------------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	11.1 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	16 mm
Höhe	59.6 mm
Breite	59.6 mm
Tiefe	27.1 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte	8
------------------------------	---

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Nein
-----------------	------

Werkstoff

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Matt

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Texte

Montageart	Für Unterputzmontage Für Aufputzmontage
Betriebsart	Betriebsart für Jalousie, Rolllade/Markise oder Lüftungsklappe einstellbar Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich