



WHT44604Q

kallysto apparent complet: 6x poussoir KNX Secure avec coupleur BUS, Anthracite

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données) 30 mA

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de raccordement au Bus

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Tension

Tension de service 21 - 32 V

Puissance

Courant absorbé 30 mA

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation 6

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Non

Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Matière Duroplast

Finition Mat

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Mode de montage Pour montage en saillie

Mode de fonctionnement Mode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants/stores vénitiens ou volets d'aération
Fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation