



WHT444

**Insert:** 4x poussoir KNX Secure

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	30 mA
--	-------

#### Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de raccordement au Bus
---------------------------	------------------------------

#### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

#### Tension

Tension de service	21 - 32 V
--------------------	-----------

#### Puissance

Courant absorbé	30 mA
-----------------	-------

#### Dimensions

Profondeur de montage	11.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	16 mm
Profondeur	27.1 mm

#### Equipement

Nombre de points d'exploitation	4
---------------------------------	---

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Non
--------------------	-----

#### Matière

Couleur	Blanc
Matière	Thermoplastique
Finition	Mat

#### Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

#### Textes

Mode de montage	Pour montage encastré Pour montage en saillie
Mode de fonctionnement	Mode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants/stores vénitiens ou volets d'aération Fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui