



WHT442

**Insert:** 2x poussoir KNX Secure

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	30 mA
--	-------

#### Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de raccordement au Bus
---------------------------	------------------------------

#### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

#### Tension

Tension de service	21 - 32 V
--------------------	-----------

#### Puissance

Courant absorbé	30 mA
-----------------	-------

#### Dimensions

Profondeur de montage	11.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	16 mm
Hauteur	55 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	271 mm

#### Equipement

Nombre de points d'exploitation	4
---------------------------------	---

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Non
--------------------	-----

#### Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Matière	Thermoplastique
Finition	Mat

#### Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

#### Textes

Fonction	Fonction d'impulsion: Fonctions de commutation, fonctions de gradation, fonctions de contrôle des stores, fonctions de transmetteur de valeur, fonctions de commande forcée, fonctions de scène
Mode de montage	Pour montage encastré Pour montage en saillie
Mode de fonctionnement	Mode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants/stores vénitiens ou volets d'aération Fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation
Protection	Sans

#### Éléments fournis

Raccordement bus incl.	Oui
------------------------	-----

---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui