



WHT44404Z

Face des boutons pour: 4x poussoir KNX Secure Anthracite

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 4

Avec voyant Non

Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 55 mm

Largeur 55 mm

Profondeur 5 mm

Capacité

Nombre de modules 4

Raccordement

Type de connexion / prise Sans

Réglages

Modes de configuration supportés easy
ETS

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription

Mode de montage Montage frontal

Marquage Sans marquage

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Bouton poussoir Oui

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de commande

Convient pour

Hager périphériques multimédia BRx / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui