



B88048

Interrupteur Optima simple pour VMC, va-et-vient ou bouton poussoir blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc
 Code RAL 9010
 Finition Brillant
 Matériau Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
 Traitement Non traité
 Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 77x77x32,2 mm
 Profondeur de montage 32 mm
 Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm
 Diamètre 67 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK04

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect

Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Durabilité

Sans halogène Oui
 Conforme à la directive RoHS Oui