



B34532

Gaine ICTA3422 Sevvo expert+ diamètre 40 sans tire-fil blanche

Caractéristiques techniques

Dimensions

Diamètre	40 mm
Longueur	50000 mm

Matière

Matériau	Polypropylène (PP)
Couleur	Blanc

Equipement

Avec tire-fil	Non
---------------	-----

Installation, montage

Revêtement intérieur lubrifié	Non
-------------------------------	-----

Fonctions mécaniques

Classe de résistance à l'écrasement	3 (moyen, 750 N)
-------------------------------------	------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Sécurité

Test au fil incandescent	750 °C
--------------------------	--------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui