



KDN380B

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Polart	3P
--------	----

Abmessungen

Länge	1000 mm
-------	---------

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	4500 V
--------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V
---	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm ²
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

Kapazität

Anzahl Module	57
---------------	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----