




KDN451E

Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 54 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	4
Polart	3x 1P+N

Abmessungen

Länge	1000 mm
-------	---------

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	4500 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module	54
---------------	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja