



KDN263A

Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	2
Pooltype	2P

Afmetingen

Lengte	210 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4500 V
Nominale spanning U _e	230 - 400 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm ²
Type connector/stekker	Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen	12
----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja