Produktdatenblatt
KDN263A



KDN263A

Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A

Architektur

Polanzahl	2
Polart	2P

Abmessungen

Länge	210 mm

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	4500 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module	12

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja