



KDN263A

Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	2
Pooltype	2P

Afmetingen

Lengte	210 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
Nominale spanning Ue	230 - 400 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²
Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen	12
----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja