



KDN263A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Architektura

Počet pólů	2
Typ pólu	2P

Rozměry

Délka	210 mm
-------	--------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4500 V
Provozní napětí AC	230 - 400 V

Připojení

Průřez plného vodiče	10 mm ²
Typ konektoru/zástrčky	Fázová přípojnice s vidlicí

Kapacita

Počet modulů	12
--------------	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano