



KDN263A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	2
Πόλοι	2P

Διαστάσεις

Μήκος	210 mm
-------	--------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp	4500 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 - 400 V

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	10 mm ²
Τύπος σύνδεσης	Ράγα φάσης διχαλωτή

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	12
-------------------	----

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι