



KDN263A

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	2
Тип полюса	2P

Розміри

Довжина	210 mm
---------	--------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4500 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
Тип роз'єму/штекера	Фазна шина з вилкою

Ємність

Кількість модулів	12
-------------------	----

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так