



81182129\_customized

**BERKER Q.x ΠΛΗΚΤΡΑ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ LASER ΧΑΡΑΞΗ ΛΕΥΚΑ ΜΑΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ KNX SE-CURE**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν πίεσης

**Υλικά**

Χρώμα Λευκό  
Κωδικός RAL 9010  
Φινίρισμα επιφάνειας Ματ  
Υλικό Πλαστικό

**Διαστάσεις**

Ύψος 10 mm  
Πλάτος 55 mm  
Βάθος 31 mm

**Εξοπλισμός**

Πλακίδια φωτεινά Όχι

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20  
Αντοχή σε κρούση IK IK04

**Κείμενο**

Σήμανση Η επιφάνεια μπορεί να αποτυπωθεί/ετικετοποιηθεί  
Κάλυμμα Κεντρική πλάκα καλύμματος

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι  
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι  
Συμμόρφωση RoHS Ναι