



LFC10015MCA

**Calha LFC 10x15; adesiva**

**Características técnicas**

**Dimensões**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Altura                      | 10 mm                     |
| Largura                     | 15 mm                     |
| Comprimento                 | 2100 mm                   |
| Secção transversal interior | 106 - 106 mm <sup>2</sup> |

**Capacidade**

|  |   |
|--|---|
| Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos) | 0 |
|--|---|

**Materiais**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Material   | Policloreto de vinilo (PVC) |
| Tratamento | Sem tratamento              |

**Normas**

|  |     |
|--|-----|
| Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 | Não |
|--|-----|

**Conetividade**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Acoplamento de calhas | Sem acoplamento |
|-----------------------|-----------------|

**Equipamento**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Número de partições                | 0     |
| Número de compartimentos           | 1 - 1 |
| Número de partições conectáveis    | 0     |
| Clipe de fixação de cabos incluído | Não   |
| Com película protetora             | Não   |

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |