



GKEV03WK01



Kleinverteiler für Brüstungskanäle 3TE Kabelverschraubung Frontrastend

Technische Eigenschaften

Anschluss

Abgriffe je Phase	3
-------------------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	0
---	---

Abmessungen

Höhe	58 mm
------	-------

Breite	218 mm
--------	--------

Tiefe	60 mm
-------	-------

Einbauhöhe	60 mm
------------	-------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	58 mm
--------------	-------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	60 mm
-------------	-------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Abhängige Handbetätigung
----------------------------	--------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
-----------------------------	---

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	0
---------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

