



GKEV03WK01



**Kapsling 3-moduler till system BR65 med knockouts för kabelförskruvningar**

**Tekniska egenskaper**

**Anslutning**

Antal tillgängliga faser	3
--------------------------	---

**Spänning**

Märkspänning	400-400 V
--------------	-----------

**Installation, montering**

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Väggkanal

**Elektrisk ström**

Märkström	25 A
-----------	------

**Ström**

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$	15,86 W
---	---------

**Utrustning**

Antal skenor	0
Antal rader	1
Antal grupper	0
Antal sektioner i bredd	3
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Nej

**Kapacitet**

Antal moduler	3
Antal halva moduls anslutningar per skena	0

**Funktioner**

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Nej

**Leveransens omfattning**

Antal jordfelsbrytare i kapsling	0
----------------------------------	---

**Dimensioner**

Höjd	58 mm
Bredd	218 mm
Djup	60 mm
Infällnadshöjd	60 mm

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	1
--------------	---

**Dimensioner**

Infällnadsbredd	58 mm
-----------------	-------

**Skydd, dörr**

Antal lås	1
-----------	---

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	60 mm
Antal breddenheter	3

**Skydd, dörr**

Typ av handtag	Underordnad manuell manövrering
Dörr/lock transparent	Ja
Dörrtyp skåp	Låsbar dörr

**Anslutning**

Antal ledningsinföringar	0
--------------------------	---

### Anslutning

Typ av montering	Snabbanslutning
------------------	-----------------

### Material

Material	Polyamider (PA)
RAL-kod	7035
Färg	Ljusgrå

### Utrustning

Har jordanslutningsblock	Nej
Har monteringsplatta	Nej

### Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP2XC
Låstyp	Snäpplås
Glödtråds test	650 °C
Skyddsklass med dörr	IP2XC

### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

### Illustrationer | teckningar

