



GBKEV080319016

Modularblende GKEV03, OT80, Transpartentabdeckung, Schloß, Beschriftung, vweiß

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Breite                  | 268 mm |
| Länge                   | 0 mm   |
| Oberteil Breite         | 80 mm  |
| Durchmesser der Öffnung | 0 mm   |
| Höhe der Öffnung        | 54 mm  |
| Breite der Öffnung      | 45 mm  |
| Eckradius der Öffnung   | 0 mm   |
| Anzahl Einheiten        | 3      |

##### Konfiguration

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal) | Automaten-Einbaueinheit, 3-fach |
| Schnittkaschierend                             | Ja                              |

##### Zubehör

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
|-----------------------|----|

##### Werkstoff

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Werkstoff  | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Unbehandelt                       |
| Farbe      | Verkehrsweiß                      |
| RAL Nummer | 9016                              |

##### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

##### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

#### Abbildungen | Zeichnungen

