



GBKEV08001LAN

Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Alu

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Bredd	268 mm
Längd	0 mm
Lockbredd	80 mm
Diameter på öppningen	0 mm
Höjd på öppning	0 mm
Bredd på öppning	0 mm
Hörradie på öppning	0 mm
Antal enheter	0

Konfiguration

Typ av enhet (förskuret lock för fönsterbänkskanal)	CB monteringsbox 3-vägs
Överlapp	Ja

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Lackad
Färg	Aluminium
RAL-kod	9006

Säkerhet

Slagtåligghet IK	IK07
------------------	------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

