



GKWAVA5L1

Adapter Wago Winsta 5-polig in, 3-polig ut, L1

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	25 A
-----------	------

Spänning

Märkstötspänning	6 kV
------------------	------

Arkitektur

Antal poler	5
-------------	---

Utrustning

Material kontakt	Kopparlegering
Mekanisk kodning	Ja
Antal ingångar	1
Antal utgångar	1

Material

Material	Polyamider (PA)
Färg anslutning	Svart
Färg	Svart

Dimensioner

Höjd	13 mm
Bredd	53 mm
Längd	53 mm

Elektrisk ström

Märkström för belysning	0 A
-------------------------	-----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja