



GBKEV080319011

Modularblende GKEV03, OT80, Transpartentabdeckung, Schloß, Beschriftung,gschwarz

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	268 mm
Länge	0 mm
Oberteil Breite	80 mm
Durchmesser der Öffnung	0 mm
Höhe der Öffnung	54 mm
Breite der Öffnung	45 mm
Eckradius der Öffnung	0 mm
Anzahl Einheiten	3

Konfiguration

Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)	Automaten-Einbaueinheit, 3-fach
Schnittkaschierend	Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Graphitschwarz
RAL Nummer	9011

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

