



GKWAD93025

Verbindungsleitung WAGO Winsta Code B, 3x1.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz

Technische Eigenschaften

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Kabel

Kabeldurchmesser	16,1 mm
Kabellänge	2,5 m

Abmessungen

Länge	600 mm
-------	--------

Anschluss

Leiterquerschnitt	1,5 - 4 mm²
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta

Konnektivität

Anzahl der Adern	3
------------------	---

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
Kabeltyp Seite 1	Buchse
Kabeltyp Seite 2	Stecker
Kabelart	H05Z1Z1-F

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Schwarz

Leistung

Brandlast	0,491 kWh
-----------	-----------

Widerstand

Kontaktwiderstand	1 mΩ
-------------------	------

Kabel

Leitung dauer temperaturbeständig bis	60 °C
---------------------------------------	-------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja