



**Verteiler WAGO Winsta 1x5P IN + 3x5P OUT**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Spannung**

Bemessungsstoßspannung	6 kV
------------------------	------

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Ausstattung**

Werkstoff Kontakt	Kupferlegierung
-------------------	-----------------

Mechanische Kodierung	Ja
-----------------------	----

Anzahl der Eingänge	1
---------------------	---

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

Farbe	Schwarz
-------	---------

**Abmessungen**

Höhe	33 mm
------	-------

Breite	51 mm
--------	-------

Länge	30 mm
-------	-------

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom zur Leuchte	0 A
-----------------------------	-----

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----