



GKWAVA5

**Verteiler WAGO Winsta 5P IN + 5P OUT + 4x3P OUT**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 25 A

**Spannung**

Bemessungsstoßspannung 6 kV

**Architektur**

Polanzahl 5

**Ausstattung**

Werkstoff Kontakt Kupferlegierung

Mechanische Kodierung Ja

Anzahl der Eingänge 1

Anzahl der Ausgänge 3

**Werkstoff**

Werkstoff Polyamid (PA)

Farbe Kontakteinsatz Schwarz

Farbe Schwarz

**Abmessungen**

Höhe 37 mm

Breite 46 mm

Länge 50 mm

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom zur Leuchte 0 A

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja