



Verteiler WAGO Winsta 5P IN + 5P OUT + 4x3P OUT

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Spannung

Bemessungsstoßspannung	6 kV
------------------------	------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Ausstattung

Werkstoff Kontakt	Kupferlegierung
-------------------	-----------------

Mechanische Kodierung	Ja
-----------------------	----

Anzahl der Eingänge	1
---------------------	---

Anzahl der Ausgänge	3
---------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

Farbe	Schwarz
-------	---------

Abmessungen

Höhe	37 mm
------	-------

Breite	46 mm
--------	-------

Länge	50 mm
-------	-------

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom zur Leuchte	0 A
-----------------------------	-----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----