



GKWAVA5

Verteiler WAGO Winsta 5P IN + 5P OUT + 4x3P OUT

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Spannung

Bemessungsstoßspannung 6 kV

Architektur

Polanzahl 5

Ausstattung

Werkstoff Kontakt Kupferlegierung

Mechanische Kodierung Ja

Anzahl der Eingänge 1

Anzahl der Ausgänge 3

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Farbe Kontakteinsatz Schwarz

Farbe Schwarz

Abmessungen

Höhe 37 mm

Breite 46 mm

Länge 50 mm

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom zur Leuchte 0 A

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja