



GKWAD55025

Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 2,5 m Cca

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler 5

Spänning

Märkspänning 400 - 400 V

Märkstötspänning 6 kV

Elektrisk ström

Märkström 25 A

Kabel

Kabeldiameter 16,1 mm

Kabellängd 2,5 m

Dimensioner

Längd 1500 mm

Anslutning

Ledararea 1,5 - 4 mm²

Anslutning/anslutningstyp Wago Winsta

Antal ledningar 5

Skydd, dörr

Läsbar Ja

Utrustning

Mekanisk kodning Ja

Kabeltyp sida 1 Plug

Kabeltyp sida 2 Kontakt

Kabeltyp H05Z1Z1-F

Material

Färg Svart

Färg anslutning Svart

Ström

Brandlast 0,491 kWh

Resistans

Kontinuitetsmotstånd 1 mΩ

Kabel

Kabel kontinuerligt temperaturtålig till 60 °C

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja