



GKWAD55025

Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 2,5 m Cca

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	5
-------------	---

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
Märkstötspänning	6 kV

Elektrisk ström

Märkström	25 A
-----------	------

Kabel

Kabeldiameter	16,1 mm
Kabellängd	2,5 m

Dimensioner

Längd	1500 mm
-------	---------

Anslutning

Ledararea	1,5 - 4 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Antal ledningar	5

Skydd, dörr

Läsbar	Ja
--------	----

Utrustning

Mekanisk kodning	Ja
Kabeltyp sida 1	Plug
Kabeltyp sida 2	Kontakt
Kabeltyp	H05Z1Z1-F

Material

Färg	Svart
Färg anslutning	Svart

Ström

Brandlast	0,491 kWh
-----------	-----------

Resistans

Kontinuitetsmotstånd	1 mΩ
----------------------	------

Kabel

Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	60 °C
--	-------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja