



GBKEV080017035

**Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Grå**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Bredd	268 mm
Längd	0 mm
Lockbredd	80 mm
Diameter på öppningen	0 mm
Höjd på öppning	0 mm
Bredd på öppning	0 mm
Hörnradie på öppning	0 mm
Antal enheter	0

**Konfiguration**

Typ av enhet (förskuret lock för fönsterbänkskanal)	CB monteringsbox 3-vägs
Överlapp	Ja

**Tillbehör**

Har märksfält	Ja
---------------	----

**Material**

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Obehandlad
Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035

**Säkerhet**

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

**Utrustning**

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

**Illustrationer | teckningar**

