



GKWAD55050

Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4<sup>2</sup>, 5.0m, hfr, Cca, schwarz

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

##### Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Bemessungsstoßspannung	6 kV
------------------------	------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

##### Kabel

Kabeldurchmesser	16,1 mm
------------------	---------

Kabellänge	5 m
------------	-----

##### Abmessungen

Länge	5000 mm
-------	---------

##### Anschluss

Leiterquerschnitt	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------------

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

##### Konnektivität

Anzahl der Adern	5
------------------	---

##### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

##### Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
-----------------------	----

Kabeltyp Seite 1	Buchse
------------------	--------

Kabeltyp Seite 2	Stecker
------------------	---------

Kabelart	H05Z1Z1-F
----------	-----------

##### Werkstoff

Farbe	Schwarz
-------	---------

Farbe Kontakteinsatz	Schwarz
----------------------	---------

##### Leistung

Brandlast	0,491 kWh
-----------	-----------

##### Widerstand

Kontaktwiderstand	1 mΩ
-------------------	------

##### Kabel

Leitung dauer temperaturbeständig bis	60 °C
---------------------------------------	-------

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----