



GKWAD55050

## Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4<sup>2</sup>, 5 m Cca

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Antal poler	5
-------------	---

#### Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
Märkstötspänning	6 kV

#### Elektrisk ström

Märkström	25 A
-----------	------

#### Kabel

Kabeldiameter	16,1 mm
Kabellängd	5 m

#### Dimensioner

Längd	5000 mm
-------	---------

#### Anslutning

Ledararea	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Antal ledningar	5

#### Skydd, dörr

Läsbar	Ja
--------	----

#### Utrustning

Mekanisk kodning	Ja
Kabeltyp sida 1	Plug
Kabeltyp sida 2	Kontakt
Kabeltyp	H05Z1Z1-F

#### Material

Färg	Svart
Färg anslutning	Svart

#### Ström

Brandlast	0,491 kWh
-----------	-----------

#### Resistans

Kontinuitetsmotstånd	1 mΩ
----------------------	------

#### Kabel

Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	60 °C
--	-------

#### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja